

Enjektör Fonksiyon Test Cihazı

IFT-70



Enjektör Fonksiyon Test Cihazı IFT-70

IFT – 70 Enjektör Fonksiyon Test Cihazı, araç servislerinden uzman dizel atölyelerine kadar her kademedeki atölyenin basit ve hızlı bir şekilde dizel enjektör teşhisi yapabilmesi için dizayn edilmiş bir ekipmandır. IFT-70 araç servisleri için araç diyagnostiğinin bir parçası olarak kullanılırken, uzman dizel atölyeleri için **Hartridge** AVM veya CRI-PC cihazlarıyla kullanıldığında enjektör test, teşhis ve onarım programının tamamlayıcı ekipmanı olarak kullanılır.

Enjektör Fonksiyon Test Cihazı IFT-70

- 0 – 700 Bar çalışma aralığı
- Püskürtme formlarının izlendiği kapalı bölme
- 10ml – 158ml kapasiteli miktar ölçek tüpleri
- 10ml – 158ml kapasiteli geri dönüş miktar ölçek tüpleri
- Yarı otomatik şişe tahliye tertibatı
- Mazot dumani emme tertibatı
- Enjektör tespit mengenesi :
 - Farklı boyutlu enjektörler
 - Püskürme formunu izleme/ölçüm moduna kolayca geçme imkanı
 - Standart enjektörler için adaptöre gerek yoktur
- Bazı spesifik enjektörler için yan besleme adaptörü
- Esnek yüksek basınç hortum bağ lantları
- IFT kontrol modülü standart olarak tedarik edilir
- Opsiyonel ekipmanlar :
 - Ultrason temizlik cihazı (IFT-u)
 - CR olmayan enjektörlerin açma basınç ünitesi (IFT-n)



Modül IFT-c

- IFT-70 Cihazı ile entegre çalışır
- IFT-70 Cihazının güvenlik kilitlerini çalıştırır
- Enjektör sürücü profilleri :
 - Delphi, Denso ve Bosch Solenoid, Continental ve Bosch piezzo.
- Dakikadaki püskürtme : 0 – 3000 100 mikrosaniyelik aralıklarla
- Frakans : 1 Hz aralıklı 1 Hz – 50 Hz arası.
- Sinyal aralığı : 100 – 3000 mikrosaniye arası, 100 mikrosaniye aralıklı,
- Strok sayısı 10 – 1000 10/20/50/100/200/500/1000
- Geri dönüş ölçümü için kronometre (10 saniye aralıklı)
 - Enjeksiyon/dakika = 0
- Zaman bazlı çalışma : 10 – 120 saniye
 - 10 saniye aralıklı
- HH701 ve HH705 Cihazlarıyla entegre çalışma imkanı.



Modül IFT-n

*Opsiyonel enjektör açma basınç göstergesi

- Yazılım/donanım güncelleme
- Geleneksel tek kademeli enjektörler ve EUI memeler (**Hartridge** adaptörleri kullanıldığında)
- IFT – c Göstergesinde Enjektör açma basıncı gösterimi
 - 1 Bar çözünürlükte $\pm 1\%$ fs
- Püskürtme formlarının izlenebildiği bölüm

Modül IFT-u

*Opsiyonel Ultrason temizlik cihazı

- IFT-70 Cihazı ile entegre çalışır
- 1.5 litre kapasiteli 150x140x100mm iç hacim
- 180x160x190mm dış hacim
- 150 watt gücünde ısıtıcı
- 0 – 15 dakikalık saat
- Enjektör ayakları
- **Hartridge** temizlik sıvısı kullanır.
- Ayrı olarak satılabilir.



Daha detaylı bilgi için local **Hartridge™**

distribütörüne başvurunuz veya

www.hartridge.com sitesini

ziyaret ediniz.



Dizel Satış Sonrası

Delphi Otomotiv Sistemleri San.

Ve Tic. A.Ş.

Elmadağ Caddesi No: 54

Şişli 34373

İstanbul – TÜRKİYE

Telefon: 0212 2250160

Fakf: 0212 2190433

www.hartridge.com

Geliştirme çalışmaları devam etmekte olduğu için, **Hartridge™**, uyarı yapmaksızın dizayn ve/veya spesifikasyonları değiştirme hakkına sahiptir.

© **Hartridge™** 2008

IFT-70 (TUR) version 1.10 01/09